

おやじが納得。

ドリルチャックに
噛み込んだ先端工具が
カンタンに抜ける！

インパクトドライバー
逆回転！

おやじこれなら...

ドリルチャックに先端工具が噛み込み、
手では緩まなかったチャックをカンタンに緩める
ことが可能です。

ドリルチャックのギヤと六角軸チャックキーの差込みギヤ同士が
噛み合った状態で電動工具を逆回転で回すだけ！



No.5013

六角軸チャックキー



チャックキーで
力いっぱい廻しても
緩まんぞお！

わずか
2秒！


Before

After

No.5013

六角軸チャックキー

ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける!



特長

- ①市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み手では緩まなかったチャックをカンタンに緩めることが可能です。
- ②胴部穴に棒を差し込めば、手廻し用のチャックキーとしても使用可能です。


使用方法

- ①お使いのドリルチャックに合ったサイズの六角軸チャックキーを選びます。(下記参照)
- ②ドリルチャックのギヤと六角軸チャックキーの差込みギヤ同士が噛み合った状態で電動工具を逆回転で回す。

仕様

- 適用：ドリルチャック ●材質：特殊鋼 ●適用機種：インパクトドライバ
- 適正回転数：3,000 回転 / 分以下

寸法・標準価格



C: 胴部穴に棒を差し込めば、手廻し用のチャックキーとしても使用可能です

サイズ (mm) : 差込径A × 歯数B 寸法 : 全長L × 軸径d × C


品番	サイズ	価格 (税抜)	寸法 (mm)	JAN
5013-1	6 × 11	590 円	60 × 6.35 × 4.1	051319
5013-2	6 × 12	590 円	60 × 6.35 × 6.1	051326
5013-3	7 × 10	590 円	60 × 6.35 × 6.1	051302

●小箱：10 入 ●JAN コード下6ケタのみ表示 (4962660)

POPとしてご利用下さい (キリリ線)

No.5013 ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける! 六角軸チャックキー

ドリルチャック適合機種一覧 (一例)



差込径A × 歯数B

6×11	6×12	7×10
<ul style="list-style-type: none"> ・新亀製作所 (JB-65/DR-10) ・ベッセル (BH-20) ・アネックス (AKL-250/AKL-230) ・藤原産業 (SDCK-01N/SDCK-02N/SDCK-02NR/SDCK-02NB) ・スターエム (50A) 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・新亀製作所 (JB-10/JB-13) ・日立工機 (0032-1822) ・トップ工業 (EDC-1-13) ・BOSCH (CKR-10) 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・新亀製作所 (JBH-10) ・マキタ (A-44781) ・ベッセル (BH23/BH21) ・アネックス (AKL-200/AKL-280) ・藤原産業 (SDCK-03N/SDCK-03NA) 等